

**Anschlagwinkel Genauigkeit 2, Schenkellänge: 200X130mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	452600 200X130
GTIN	4045197205797
Artikelklasse	42F

Beschreibung**Ausführung:**

Flachseiten und Hochkanten geschliffen. Prüfflächen geschliffen.

Verwendung:

Für genaue Arbeiten im allgemeinen Werkstattgebrauch.

Genauigkeit:

DIN 875 / 2 – Winkel-Toleranz z. B. bei Größe 100×70 = 0,030 mm.

Technische Beschreibung

Rechtwinkligkeit	0,04 mm
Schenkelquerschnitt	30×6 mm
Schenkellänge	200×130 mm
Kalibrierung	F1
Norm	DIN 875
Genauigkeit	2

Produktart	Anschlagwinkel
------------	----------------

Dienstleistungen

DAkS-KalibrierungFlach-, Anschlag- und Haarwinkel maximale Schenkellänge 750 mm	025010 750
KalibrierungFlach-, Anschlag- und Haarwinkel maximale Schenkellänge 300 mm	025000 300

Zubehör

Holzbox Für Schenkellänge 200X130 mm	451600 200X130
--------------------------------------	----------------