

**Stiftschraube DIN 6379, Gewinde M × Länge L: M18X80****Bestelldaten**

Bestellnummer	375380 M18X80
GTIN	4020772084943
Artikelklasse	35A

**Beschreibung****Ausführung:**

Gewinde gerollt.

**Verwendung:**

Zum individuellen Zusammenstellen von T-Nuten-Schrauben in Verbindung mit Nutensteinen Nr. 375315 – 375330, Muttern Nr. 375385 – 378395 und Unterlegscheiben Nr. 375340 – 375360.

**Norm:****DIN 6379****Werkstoff:**

Vergütungsstahl

Festigkeitsklasse:

- M6 – M12 = 10.9
- M14 – M30 = 8.8

**Technische Beschreibung**

Länge a	57 mm
Gewinde	M18x80
Länge b	50 mm
Typ	6379
Produktart	Schraube