

**Feinmess-Winkelmesser, Schienenlänge: 150mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	453800 150
GTIN	4045197294616
Artikelklasse	46R

Beschreibung**Ausführung:**

Irrtumsfreie Ablesung. Die Grad-Werte sind auf einer Lupenvergrößerten 4×90°-Skala leicht zu erkennen. Die Winkelminuten sind ebenso leicht auf einer schwarz skalierten Messtrommel ablesbar. Mit doppelter Skalierung für beide Messrichtungen. **Handhabungsgerechte Schnellverstellung und Feineinstellung für die Minutenwerte. Ableseteile blendfrei mattverchromt.**

Lieferumfang:

Inklusive 1 Flachwinkel 60×90 mm zum Justieren.

Sonderzubehör:

Klemmhalter Nr. 453520 (zur Befestigung auf Anreißgeräten Nr. 445152 – 445222), Zusatzwinkel Nr. 453600.

Ersatzteil:

Messschiene Nr. 453510, Lupe Nr. 453820 Gr. 2.

Technische Beschreibung

Schienenlänge	150 mm
Ablesung	1 Winkelmin,
Fehlergrenze	±2 Winkelmin.
Spindelsteigung	1 Grad
Messbereich	360 Grad
Norm	Werksnorm
Messtechnik	analog

Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	F4
Produktart	Winkelmesser

Dienstleistungen

Kalibrierung Universal-Winkelmesser Typ UNI	025710 UNI
---	------------

Zubehör

Halter zum Klemmen des Winkelmessers	453520
Zusatzwinkel	453600
Ersatz-Schiene, Nutbreite 2,5 mm Schienenlänge 150 mm	453510 150
Ersatzlupe für Winkelmesser Typ 2	453820 2