



## Universal-Winkelmesser mit Lupe, Schienenlänge: 150mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	453500 150
GTIN	4045197294432
Artikelklasse	46R

### Beschreibung

#### Ausführung:

Übersichtliche Teilung und Bezifferung der Skalenscheibe 4×90°. Nonius und Skalenscheibe liegen in einer Ebene und gewährleisten dadurch **fehlerlose, parallaxfreie Ablesung**.

Messscheibe **blendfrei verchromt**.

Die Messschiene ist stirnseitig 45° und 60° abgeschrägt. Sie lässt sich umstecken und über die ganze Länge verschieben. Nonius Scheibe und verschiebbare Schiene können durch eine Kordelschraube festgestellt werden. **Mit Feineinstellung** durch Rändelschraube und **Panoramalupe** mit Blickfeld über den ganzen Nonius.

#### Sonderzubehör:

Klemmhalter Nr. 453520 (zur Befestigung auf Anreißgeräten Nr. 445152 – 445222),  
Zusatzwinkel Nr. 453600.

#### Ersatzteil:

Messschiene Nr. 453510, Ersatzlupe Nr. 453820 Gr. 1.

### Technische Beschreibung

Schienenlänge	150 mm
Ablesung	5 Winkelmin,
Fehlergrenze	±5 Winkelmin.
Messbereich	360 Grad
Norm	Werksnorm
Messtechnik	analog
Werkstoff	Edelstahl, INOX

alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	F4
Produktart	Winkelmesser

### Dienstleistungen

Kalibrierung Universal-Winkelmesser Typ UNI	025710 UNI
---	------------

### Zubehör

Ersatz-Schiene, Nutbreite 2,5 mm Schienenlänge 150 mm	453510 150
Ersatzlupe für Winkelmesser Typ 1	453820 1
Halter zum Klemmen des Winkelmessers	453520
Zusatzwinkel	453600