

**Anschlagwinkel Genauigkeit 2, Schenkellänge: 250X165mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	452600 250X165
GTIN	4045197205803
Artikelklasse	42F

Beschreibung**Ausführung:**

Flachseiten und Hochkanten geschliffen. Prüfflächen geschliffen.

Verwendung:

Für genaue Arbeiten im allgemeinen Werkstattgebrauch.

Genauigkeit:

DIN 875 / 2 – Winkel-Toleranz z. B. bei Größe 100×70 = 0,030 mm.

Technische Beschreibung

Schenkelquerschnitt	35×7 mm
Rechtwinkligkeit	0,045 mm
Schenkellänge	250×165 mm
Kalibrierung	F1
Norm	DIN 875
Genauigkeit	2

Produktart	Anschlagwinkel
------------	----------------

Dienstleistungen

DAkS-KalibrierungFlach-, Anschlag- und Haarwinkel maximale Schenkellänge 750 mm	025010 750
KalibrierungFlach-, Anschlag- und Haarwinkel maximale Schenkellänge 300 mm	025000 300

Zubehör

Holzbox Für Schenkellänge 250X165 mm	451600 250X165
--------------------------------------	----------------