



Einbaumessschraube, Messbereich (Messweg): 0-25mm



Bestelldaten

Bestellnummer	426250 0-25
GTIN	4045197204097
Artikelklasse	42B

Beschreibung

Ausführung:

Ganz gehärtete Spindel und blendfrei verchromte Messtrommel. **Drehende Spindel**, mit Hartmetall-Anlagefläche und Ratsche.

Verwendung:

Für den Einbau in Maschinen, Apparate, Vorrichtungen, Messeinrichtungen usw. als verstellbarer Messtischanschlag.

Technische Beschreibung

Länge Aufnahmeschaft	17 mm
Messbereich (Messweg)	0 - 25 mm
Gesamtlänge	113 mm
Spindel-Ø	6,5 mm
Aufnahmeschaft-Ø	12 mm
Messtrommel-Ø	18 mm
Ablesung	0,01 mm
Fehlergrenze	0,002 mm
Norm	Werksnorm
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog
Kalibrierung	B3

Produktart

Einbaumessschraube

DienstleistungenKalibrierungEinbaumessschraube maximaler Messbereich
25 mm

022280 25

DAkkS-KalibrierungEinbaumessschraube maximaler
Messbereich 50 mm

022290 50