

Mitutoyo**Schnabel-Innenmessschraube, Messbereich: 50-75mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	426805 50-75
GTIN	4946368019895
Artikelklasse	44A

Beschreibung**Ausführung:**

Ganz gehärtete, geschliffene und geläppte Spindel. Abgesetzte und gerundete Messschnäbel mit Hartmetall bestückt. Gleichbleibender Messdruck durch Gefühlsratsche. Messtrommel mit sauber gravierten und schwarz ausgelegten Teilstrichen und Zahlen. Messschraube verchromt. Mit Justierschraube und Feststellschraube.

Sonderzubehör:

Einstellringe Nr. 484030.

Technische Beschreibung

Messtrommel-Ø	18 mm
Messbereich	50 - 75 mm
Ablesung	0,01 mm
Fehlergrenze	7 µm
Norm	Werksnorm
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	B4
Produktart	Schnabel-Innenmessschraube

Dienstleistungen

Kalibrierung Schnabel-Innenmessschraube maximaler
Messbereich 75 mm

022360 75

Zubehör

Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 75 mm

484030 75

Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 70 mm

484030 70

Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 50 mm

484030 50

Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 65 mm

484030 65

Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 55 mm

484030 55

Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 60 mm

484030 60