

**Innenmessschraube, Messbereich: 30-40mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	427800 30-40
GTIN	2050001038067
Artikelklasse	43A

Beschreibung**Ausführung:**

Leichte, knickfeste Rohrkonstruktion. Messspindel ganz gehärtet und geschliffen.

Messflächen gehärtet und sphärisch geläppt. Bedienelemente und Ableseteile mattverchromt. Ab Messbereich 100 – 125 mm mit Wärmedämmung und Feststelleinrichtung.

Lieferumfang:

Messschraube in Hülse.

Technische Beschreibung

Messtrommel-Ø	12,5 mm
Spindel-Ø	7 mm
Messbereich	30 - 40 mm
Ablesung	0,01 mm
Fehlergrenze	4 µm
Norm	DIN 863
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog
Kalibrierung	B10
Produktart	2-Punkt-Innenmessschraube

Dienstleistungen

KalibrierungInnenmessschraube maximaler Messbereich
100 mm

022440 100

DAkkS-KalibrierungInnenmessschraube maximaler
Messbereich 200 mm

022450 200