



## Einbaumessschraube, Messbereich (Messweg): 0-25/Fmm



### Bestelldaten

Bestellnummer	426250 0-25/F
GTIN	4045197204103
Artikelklasse	42B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Ganz gehärtete Spindel und blendfrei verchromte Messtrommel. **Stehende (nichtdrehende)** Spindel, mit Hartmetall-Anlagefläche und Ratsche. Zur Prüfung von Material mit empfindlicher Oberfläche.

#### Verwendung:

Für den Einbau in Maschinen, Apparate, Vorrichtungen, Messeinrichtungen usw. als verstellbarer Messtischanschlag.

### Technische Beschreibung

Messtrommel-Ø	18 mm
Länge Aufnahmeschaft	10 mm
Spindel-Ø	8 mm
Gesamtlänge	113 mm
Aufnahmeschaft-Ø	12 mm
Ablesung	0,002 mm
Fehlergrenze	0,003 mm
Norm	Werksnorm
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog

Kalibrierung	B3
Produktart	Einbaumessschraube

### Dienstleistungen

KalibrierungEinbaumessschraube maximaler Messbereich 25 mm	022280 25
DAkkS-KalibrierungEinbaumessschraube maximaler Messbereich 50 mm	022290 50