



Tiefenmessschraube, Messbereich: 0-150mm



Bestelldaten

Bestellnummer	425300 0-150
GTIN	4045197578914
Artikelklasse	42B

Beschreibung

Ausführung:

Zum Erreichen der unterschiedlichen Messtiefen werden die um 25 mm abgestuften Messnadeln ausgetauscht. Spindel ganz gehärtet und geschliffen. Brücke aus gehärtetem Werkzeugstahl mit geläppter Messfläche, Messschraube mattverchromt. Messtrommel mit sauber gravierten, schwarz ausgelegten Teilstrichen und Zahlen. Gleichbleibender Messdruck durch eingebaute Gefühlsratsche.

Lieferumfang:

Inklusive Messnadeln.

Technische Beschreibung

Messbereich	0 - 150 mm
Brückenlänge	100 mm
Messtrommel-Ø	18 mm
Anzahl Messnadeln	6
Messnadel-Ø	4,5 mm
Ablesung	0,01 mm

Norm	DIN 863
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	S15
Produktart	Tiefenmessschraube

Dienstleistungen

KalibrierungTiefenmessschrauben-Satz Messbereich 0-150 mm	020780 0-150
---	--------------