

**Mahr****Feinzeiger-Bügelmessschraube, Messbereich: 0-25mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	422500 0-25
GTIN	4059192004248
Artikelklasse	43A

**Beschreibung****Ausführung:**

Messspindel ganz gehärtet und geschliffen.

Mit feingeläppten **Hartmetall-Messflächen**.

Spindel und Amboss aus nichtrostendem Stahl.

Bügel und Spindelführung nicht zusammengesetzt, sondern aus einem Stück gefertigt.

Fingertaste zur Abhebung des Mess-Ambosses für Wiederholmessungen.

Mit Justierschraube auf Null einstellbar.

Toleranzmarken für Gut- / Ausschussmessungen.

Mit Isolierhandschutz. Hebel zur Spindelklemmung.

**Igeltext:**

Abweichungen abzulesen in 1/1000 mm.

Druckknopf zum Zurückziehen des Mess-Ambosses.

**Genauigkeit:**

**Feinzeiger 1 µm – Messschraube 2 µm.**

**Technische Beschreibung**

Messbereich Feinzeiger	±0,065 mm
Messbereich	0 - 25 mm
Aussparungstiefe des Messbügels	16 mm

Ablesung Feinzeiger	0,001 mm
Ablesung Messschraube	0,01 mm
Norm	DIN 863
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	B9
Produktart	Feinzeigermessschraube

### Dienstleistungen

Kalibrierung Feinzeiger-Messschraube maximaler Messbereich 25 mm	022100 25
--	-----------