

Mitutoyo**Schnabel-Innenmessschraube, Messbereich: 75-100mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	426805 75-100
GTIN	4946368019901
Artikelklasse	44A

Beschreibung**Ausführung:**

Ganz gehärtete, geschliffene und geläppte Spindel. Abgesetzte und gerundete Messschnäbel mit Hartmetall bestückt. Gleichbleibender Messdruck durch Gefühlsratsche. Messtrommel mit sauber gravierten und schwarz ausgelegten Teilstrichen und Zahlen. Messschraube verchromt. Mit Justierschraube und Feststellschraube.

Sonderzubehör:

Einstellringe Nr. 484030.

Technische Beschreibung

Messtrommel-Ø	18 mm
Messbereich	75 - 100 mm
Ablesung	0,01 mm
Fehlergrenze	8 µm
Norm	Werksnorm
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	B4
Produktart	Schnabel-Innenmessschraube

Dienstleistungen

Kalibrierung Schnabel-Innenmessschraube maximaler
Messbereich 100 mm

022360 100

Zubehör

Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 125 mm

484030 125

Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 275 mm

484030 275

Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 85 mm

484030 85

Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 175 mm

484030 175

Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 225 mm

484030 225

Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 80 mm

484030 80

Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 95 mm

484030 95

Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 100 mm

484030 100

Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 75 mm

484030 75

Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 90 mm

484030 90