

Mitutoyo**Digitale Einbaumessschraube mit Datenausgang, Messbereich (Messweg): 0-25mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	426510 0-25
GTIN	4946368695976
Artikelklasse	44A

Beschreibung**Ausführung:**

Direkte Ablesung über klar erkennbare Digitalanzeige. Sicheres und fehlerfreies Messen – ohne Nonius. Gehärtete und geschliffene Messspindel, Feststellung durch Klemmschraube, Gefühlsratsche.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Verwendung:

Für den Einbau in Maschinen, Apparate, Vorrichtungen, Messeinrichtungen usw. als verstellbarer Messschraubenanschlag.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 497445.

Technische Beschreibung

Messtrommel-Ø	18 mm
Länge Aufnahmeschaft	16 mm
Spindel-Ø	6,35 mm
Messbereich (Messweg)	0 - 25 mm
IP-Schutzart	IP 65

Gesamtlänge	170 mm
Aufnahmeschaft-Ø	12 mm
Ablesung	0,001 mm
Fehlergrenze	0,002 mm
Anzahl enthaltener Batterien	1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 357
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	Werksnorm
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Kalibrierung	B3
Produktart	Einbaumessschraube

Dienstleistungen

KalibrierungEinbaumessschraube maximaler Messbereich 25 mm	022280 25
DAkS-KalibrierungEinbaumessschraube maximaler Messbereich 50 mm	022290 50

Zubehör

Anschlusskabelmit Data-Taste Typ D2	497445 D2
Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498965
Sender Typ S16E	498966 S16E
Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498975
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp 357	081560 357
Anschlusskabelmit Data-Taste Typ D1	497445 D1
Anschlusskabelmit Data-Taste Typ USB2	497445 USB2