

**Feinzeiger-Bügelmessschraube, Messbereich: 25-50mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	422500 25-50
GTIN	4059192004255
Artikelklasse	43A

Beschreibung**Ausführung:**

Messspindel ganz gehärtet und geschliffen.

Mit feingeläppten **Hartmetall-Messflächen**.

Spindel und Amboss aus nichtrostendem Stahl.

Bügel und Spindelführung nicht zusammengesetzt, sondern aus einem Stück gefertigt.

Fingertaste zur Abhebung des Mess-Ambosses für Wiederholmessungen.

Mit Justierschraube auf Null einstellbar.

Toleranzmarken für Gut- / Ausschussmessungen.

Mit Isolierhandschutz. Hebel zur Spindelklemmung.

Igeltext:

Abweichungen abzulesen in 1/1000 mm.

Druckknopf zum Zurückziehen des Mess-Ambosses.

Genauigkeit:

Feinzeiger 1 µm – Messschraube 2 µm.

Technische Beschreibung

Messbereich Feinzeiger	±0,065 mm
Ablesung Messschraube	0,01 mm
Messbereich	25 - 50 mm

Ablesung Feinzeiger	0,001 mm
Aussparungstiefe des Messbügels	30 mm
Norm	DIN 863
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	B9
Produktart	Feinzeigermessschraube

Dienstleistungen

Kalibrierung Feinzeiger-Messschraube maximaler Messbereich 200 mm	022100 200
---	------------