

**Mitutoyo****Digitale Schnabel-Innenmessschraube mit Datenausgang, Messbereich:  
5-30mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	426850 5-30
GTIN	4946368696157
Artikelklasse	44A

**Beschreibung****Ausführung:**

**Direkte Ablesung über Digitalanzeige.** Ganz gehärtete, geschliffene und geläppte Spindel. Messschnäbel mit Hartmetall bestückt, geschliffen und feinstgeläpft. Gleichbleibender Messdruck durch Gefühlsratsche. Mit Feststellschraube.

**Igeltext:**

Preset für beliebigen Anfangswert.

Nullen in jeder Position ohne das Absolutmaß zu löschen.

Mit Haltewerttaste kann das Messergebnis festgehalten werden (z.B. bei ungünstigen Messpositionen).

**Genauigkeit:**

Bis 30 mm: 5 µm / ab 30 mm: 6 µm.

**Lieferumfang:**

1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357.

**Sonderzubehör:**

Datenkabel Nr. 497445, Einstellringe Nr. 484030.

**Technische Beschreibung**

Messbereich	5 - 30 mm
Ablesung	0,001 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 357

Anzahl enthaltener Batterien	1
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	Werksnorm
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	B4
Produktart	Schnabel-Innenmessschraube

## Dienstleistungen

KalibrierungSchnabel-Innenmessschraube maximaler Messbereich 50 mm	022360 50
--	-----------

## Zubehör

Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498965
Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498975
Anschlusskabelmit Data-Taste Typ USB2	497445 USB2
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 10 mm	484030 10
Anschlusskabelmit Data-Taste Typ D2	497445 D2
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 20 mm	484030 20
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp 357	081560 357
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 30 mm	484030 30
Sender Typ S16E	498966 S16E
Anschlusskabelmit Data-Taste Typ D1	497445 D1