



Digitaler Universal-Winkelmesser, Schienenlänge: 150mm



Bestelldaten

Bestellnummer	454000 150
GTIN	4045197294654
Artikelklasse	46R

Beschreibung

Ausführung:

Digitaler Universal-Winkelmesser.

- **Anzeige wahlweise in Winkelgraden oder Winkelminuten.**
- **Einfache Justierung über feste Referenzpunkte.**
- **Die Messschiene ist über die ganze Länge verschieb- und klemmbar.**
- **Feineinstellung für exaktes Justieren beliebiger Winkelmaße.**
- **Preset: Voreinstellung beliebiger Winkel, z. B. für Toleranzmessungen.**
- **Data/Hold: Speichern (Halten) oder Senden des angezeigten Wertes.**
- **Messrichtungsumkehr.**
- **Nullen in jeder Position.**

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Sonderzubehör:

Zusatzwinkel Nr. 453600 und Datenkabel Nr. 497080.

Ersatzteil:

Messschiene Nr. 453510.

Technische Beschreibung

Schienenlänge	150 mm
Ablesung umschaltbar	1 Minute oder 0,01°
Batterielebensdauer ca.	2000 h
Fehlergrenze	±2 Winkelmin.

Messbereich	-360 - 360 Grad
Wiederholpräzision	1 Winkelmin,
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Anzahl enthaltener Batterien	1
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	Werksnorm
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	F4
Produktart	Winkelmesser

Dienstleistungen

Kalibrierung Universal-Winkelmesser Typ UNI	025710 UNI
---	------------

Zubehör

Sender Typ S1	498966 S1
Anschlusskabel mit Data-Taste Typ USB2	497100 USB2
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
Ersatz-Schiene, Nutbreite 2,5 mm Schienenlänge 150 mm	453510 150
Anschlusskabel Typ USB2	497080 USB2
Anschlusskabel mit Data-Taste Typ D2	497100 D2
Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498975
Anschlusskabel Typ D2	497080 D2
Zusatzwinkel	453600
Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498965

Anschlusskabelmit Data-Taste Typ D1	497100 D1
Anschlusskabel Typ D1	497080 D1