



Bügelmessschraube mit Tellermessflächen, Messbereich: 75-100mm



Bestelldaten

Bestellnummer	423000 75-100
GTIN	4045197204035
Artikelklasse	42B

Beschreibung

Ausführung:

Mit großflächigen, gehärteten Messtellern. Geschmiedeter und lackierter Bügel. Ausführung mit drehender Spindel.

Verwendung:

Zum Messen der Zahnweiten von Stirn- und Schraubenrädern ab Modul 0,8.

Lieferumfang:

Ab Gr. 25–50 inklusive 1 Einstellmaß.

Technische Beschreibung

Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messbereich	75 - 100 mm
Spindel-Ø	8 mm
Messteller-Ø	20 mm
Parallelität der Messflächen	5 µm
Spindelsteigung	0,5 mm
Ablesung	0,01 mm
Kalibrierung	B2
Norm	DIN 863
Messtechnik	analog

Verpackung	stabile Box
Produktart	Bügelmessschraube

Dienstleistungen

DAkS-Kalibrierung Bügelmessschraube inklusive Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022050 100
Kalibrierung Bügelmessschraube inklusive Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022040 100

Zubehör

Einstellmaß ganze Länge 75 mm	421100 75
-------------------------------	-----------