

Mitutoyo**Digitale Schnabel-Innenmessschraube mit Datenausgang, Messbereich:
25-50mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	426850 25-50
GTIN	4946368511306
Artikelklasse	44A

Beschreibung**Ausführung:**

Direkte Ablesung über Digitalanzeige. Ganz gehärtete, geschliffene und geläppte Spindel. Messschnäbel mit Hartmetall bestückt, geschliffen und feinstgeläppt. Gleichbleibender Messdruck durch Gefühlsratsche. Mit Feststellschraube.

Igeltext:

Preset für beliebigen Anfangswert.

Nullen in jeder Position ohne das Absolutmaß zu löschen.

Mit Haltewerttaste kann das Messergebnis festgehalten werden (z.B. bei ungünstigen Messpositionen).

Genauigkeit:

Bis 30 mm: 5 µm / ab 30 mm: 6 µm.

Lieferumfang:

1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 497445, Einstellringe Nr. 484030.

Technische Beschreibung

Messbereich	25 - 50 mm
Ablesung	0,001 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 357

Anzahl enthaltener Batterien	1
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	Werksnorm
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	B4
Produktart	Schnabel-Innenmessschraube

Dienstleistungen

KalibrierungSchnabel-Innenmessschraube maximaler Messbereich 50 mm	022360 50
--	-----------

Zubehör

Anschlusskabelmit Data-Taste Typ USB2	497445 USB2
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 40 mm	484030 40
Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498965
Anschlusskabelmit Data-Taste Typ D1	497445 D1
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 50 mm	484030 50
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 30 mm	484030 30
Sender Typ S16E	498966 S16E
Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498975
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp 357	081560 357
Anschlusskabelmit Data-Taste Typ D2	497445 D2