

**Spiralbohrer-Satz HSS Nr. 114360 mit Kassette, TiN, Typ: 6-10****Bestelldaten**

Bestellnummer	115245 6-10
GTIN	4045197024671
Artikelklasse	12B

Beschreibung**Ausführung:**

Zusammengestellt aus Spiralbohrern DIN 338.
Normale Kernstärke ohne Kernanstieg.
Präziser Spitzenanschliff.

Profilgeschliffen:

Hohe Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit, Bohrer für die Serienfertigung.
Mit Ausspitzung Form C ab Größe 2,4 mm.

Technische Beschreibung

Bohrer jeweils steigend	0,1 mm
Bohrerbereich	6 - 10 mm
Anzahl Bohrer	41
Schaft	Zylinderschaft
Anzahl Schneiden Z	2
Beschichtung	TiN

Datenblatt

Schneidstoff	HSS
Norm	DIN 338
Typ	N
Toleranz Nenn-Ø	h8
Spitzenwinkel	118 Grad
Innenkühlung	nein
mit Kassette	ja
Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	56 m/min	N
Alu > 10% Si	bedingt geeignet	50 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	50 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	37 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	31 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	bedingt geeignet	12 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	bedingt geeignet	10 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	15 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet	10 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	bedingt geeignet	6 m/min	S
GG(G)	geeignet	31 m/min	K
CuZn	bedingt geeignet	80 m/min	N
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		

Zubehör

Datenblatt

Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 6,4 mm	114360 6,4
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 8,9 mm	114360 8,9
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 9,3 mm	114360 9,3
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 6,3 mm	114360 6,3
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 9,1 mm	114360 9,1
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 8,7 mm	114360 8,7
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 6,6 mm	114360 6,6
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 7,5 mm	114360 7,5
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 7 mm	114360 7
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 8,6 mm	114360 8,6
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 8,4 mm	114360 8,4
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 7,3 mm	114360 7,3
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 9 mm	114360 9
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 9,7 mm	114360 9,7
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 8,1 mm	114360 8,1
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 7,2 mm	114360 7,2
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 7,4 mm	114360 7,4
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 9,2 mm	114360 9,2
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 7,6 mm	114360 7,6
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 7,7 mm	114360 7,7
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 6,8 mm	114360 6,8
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 8,8 mm	114360 8,8
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 8,3 mm	114360 8,3
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 7,8 mm	114360 7,8
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 9,4 mm	114360 9,4
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 6,1 mm	114360 6,1
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 8,2 mm	114360 8,2
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 6,2 mm	114360 6,2
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 8,5 mm	114360 8,5

Datenblatt

Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 9,8 mm	114360 9,8
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 8 mm	114360 8
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 6,5 mm	114360 6,5
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 7,1 mm	114360 7,1
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 10 mm	114360 10
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 7,9 mm	114360 7,9
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 9,9 mm	114360 9,9
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 6,7 mm	114360 6,7
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 9,5 mm	114360 9,5
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 9,6 mm	114360 9,6
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 6,9 mm	114360 6,9
Kassette leer für Spiralbohrer DIN 338 Typ 6-10	115475 6-10