

Mitutoyo**Digitale Einbaumessschraube mit Datenausgang, Messbereich (Messweg): 0-50mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	426510 0-50
GTIN	4946368610276
Artikelklasse	44A

Beschreibung**Ausführung:**

Direkte Ablesung über klar erkennbare Digitalanzeige. Sicheres und fehlerfreies Messen – ohne Nonius. Gehärtete und geschliffene Messspindel, Feststellung durch Klemmschraube, Gefühlsratsche.

Verwendung:

Für den Einbau in Maschinen, Apparate, Vorrichtungen, Messeinrichtungen usw. als verstellbarer Messschraubenanschlag.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 497100.

Technische Beschreibung

Länge Aufnahmeschaft	14 mm
Spindel-Ø	11 mm
Gesamtlänge	172 mm
Messbereich (Messweg)	0 - 50 mm
Aufnahmeschaft-Ø	18 mm
Messtrommel-Ø	49 mm
Ablesung	0,001 mm

Fehlergrenze	0,003 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 357
Anzahl enthaltener Batterien	1
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	Werksnorm
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Kalibrierung	B3
Produktart	Einbaumessschraube

Dienstleistungen

KalibrierungEinbaumessschraube maximaler Messbereich 100 mm	022280 100
DAkKS-KalibrierungEinbaumessschraube maximaler Messbereich 50 mm	022290 50

Zubehör

Anschlusskabel Typ D1	497080 D1
Sender Typ S1	498966 S1
Anschlusskabelmit Data-Taste Typ D1	497100 D1
Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498975
Anschlusskabelmit Data-Taste Typ D2	497100 D2
Anschlusskabelmit Data-Taste Typ USB2	497100 USB2
Anschlusskabel Typ D2	497080 D2
Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498965
Anschlusskabel Typ USB2	497080 USB2