

Hartig

Doppelschnabel-Innenmessschraube, Messbereich: 5-55mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	426900 5-55
GTIN	4045197233981
Artikelklasse	46P

Beschreibung**Ausführung:**

Ganz gehärtete, geschliffene und geläppte Spindel. Abgesetzte und gerundete Messschnäbel mit Hartmetall bestückt. Gleichbleibender Messdruck durch Gefühlsratsche. Messtrommel mit sauber gravierten und schwarz ausgelegten Teilstrichen und Zahlen. Messschraube verchromt. Mit Justierschraube und Feststellschraube.

Sonderzubehör:

Einstellringe Nr. 484030.

Hinweis:

Ausführung bis 600 mm Messbereich auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

Messtrommel-Ø	21 mm
Messbereich	5 - 55 mm
Ablesung	0,01 mm
Fehlergrenze	2,5 µm
Norm	Werksnorm
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box

Kalibrierung	B4
Produktart	Schnabel-Innenmessschraube

Dienstleistungen

Kalibrierung Schnabel-Innenmessschraube maximaler Messbereich 75 mm	022360 75
---------------------------------------------------------------------	-----------

Zubehör

Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 6 mm	484030 6
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 55 mm	484030 55
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 25 mm	484030 25
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 7 mm	484030 7
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 20 mm	484030 20
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 35 mm	484030 35
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 32 mm	484030 32
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 26 mm	484030 26
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 14 mm	484030 14
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 36 mm	484030 36
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 22 mm	484030 22
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 28 mm	484030 28
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 40 mm	484030 40
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 19 mm	484030 19
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 50 mm	484030 50
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 4 mm	484030 4
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 34 mm	484030 34
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 3 mm	484030 3
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 45 mm	484030 45
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 30 mm	484030 30
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 12 mm	484030 12

EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 38 mm	484030 38
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 46 mm	484030 46
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 13 mm	484030 13
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 8 mm	484030 8
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 15 mm	484030 15
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 18 mm	484030 18
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 17 mm	484030 17
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 5 mm	484030 5
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 42 mm	484030 42
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 44 mm	484030 44
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 24 mm	484030 24
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 10 mm	484030 10
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 11 mm	484030 11
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 16 mm	484030 16
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 9 mm	484030 9