

Weidmüller 

Spannungsprüfer VT CTB



Bestelldaten

Bestellnummer	665133
GTIN	4032248405855
Artikelklasse	73H

Beschreibung

Ausführung:

Stabiles Gehäuse mit Metallklemme und Stechnadel.

- **Nennspannung 3 – 48 V AC/DC.**
- **Anzeige der einzelnen Stufen 5V; 12V; 24V; 48V.**
- **Schiebefunktion mit Messspitze für Messungen durch die Kabelisolierung.**
- **Polaritätsanzeige.**

Schiebemechanismus zur Klemmung der Stechnadel auf dem Kabel.

Vorteil:

Kabel muss zur Prüfung nicht abisoliert werden.

Funktion:

IP40: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit $\varnothing > 1$ mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

Verwendung:

Für Auto, LKW und E-Bikes.

Norm:

DIN EN 61010-1; DIN EN 61326.

Technische Beschreibung

Anzeige	LED
Arbeitstemperatur	-10 - 50 °C
Durchgangsprüfung	nein
Frequenzbereich	0 – 65 Hz

Nennspannung	AC/DC 5 – 48 V
IP-Schutzart	IP 40
Norm	DIN EN 61010-1
Norm	DIN EN 61326
Gewicht	50 g
Kabellänge	100 cm
Ansprechzeit	<0,3 s
Prüfstrom	<0 mA
Einschaltdauer	10 s
Erholungs-Pausenzeit	240 s
Feuchte	rF max. 85 %
Verschmutzungsgrad	2
Energieversorgung	Netzbetrieben
Herstellerbezeichnung	VT CTB
ganze Länge	137 mm
Prüfbereich	3 - 48 V
Produktart	Spannungsprüfer