



Schnabel-Innenmessschraube, Messbereich: 5-30mm



Bestelldaten

Bestellnummer	426800 5-30
GTIN	4045197204127
Artikelklasse	42B

Beschreibung

Ausführung:

Ganz gehärtete, geschliffene und geläppte Spindel. Abgesetzte und gerundete Messschnäbel mit Hartmetall bestückt. Gleichbleibender Messdruck durch Gefühlsratsche. Messtrommel mit sauber gravierten und schwarz ausgelegten Teilstrichen und Zahlen. Messschraube verchromt. Mit Justierschraube und Feststellschraube.

Lieferumfang:

Inklusive Einstellring zur Justierung.

Technische Beschreibung

Messtrommel-Ø	18 mm
Messbereich	5 - 30 mm
Ablesung	0,01 mm
Fehlergrenze	10 µm
Norm	Werksnorm
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	B4
Kalibrierung	L7

Produktart

Schnabel-Innenmessschraube

DienstleistungenKalibrierungSchnabel-Innenmessschraube maximaler
Messbereich 50 mm

022360 50

KalibrierungEinstellring maximaler Ø 50 mm

028400 50

DAkS-KalibrierungEinstellring maximaler Ø 200 mm

028470 200

Zubehör

EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 10 mm

484030 10

EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 30 mm

484030 30

EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 20 mm

484030 20