

**Gehrungs-Anschlagwinkel, Schenkellänge: 200X130mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|----------------|
| Bestellnummer | 455400 200X130 |
| GTIN | 4045197206022 |
| Artikelklasse | 42F |

Beschreibung**Ausführung:**

Stahlausführung. Mit genau geschliffenen Hochkanten und gut bearbeiteten Flachseiten. Winkeltoleranzen angelehnt an DIN 875/2.

Verwendung:

Zum genauen Anreißen und Prüfen von 45° für Eckenstoß 90°.

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Länge langer Schenkel | 200 mm |
| Schenkelquerschnitt | 30×7 mm |
| Länge kurzer Schenkel | 130 mm |
| Norm | Werksnorm |
| Rechtwinkligkeit | angelehnt an DIN 875/2 |
| Werkstoff | Edelstahl, INOX |
| Verpackung | stabile Box |
| Kalibrierung | F5 |
| Produktart | Gehrungswinkel |

Dienstleistungen

Kalibrierung Zentrier-, Spitz- und Gehrungswinkel
maximale Schenkellänge 300

025850 300