

**Garant****Mehrfachspannschiene 120, Schienenlänge: 300mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 360110 300    |
| GTIN          | 4045197555403 |
| Artikelklasse | 310           |

**Beschreibung****Ausführung:**

- **Alle Funktionsflächen präzisionsgeschliffen, Paarungsgenauigkeit 0,03mm.**
- **Basisschiene und Backen sind randschichtgehärtet.**
- **Kompakte modulare Bauform, hohe Spannkraft bis 40 kN, maximales Anzugsmoment 50 Nm.**
- **Befestigungsbohrbild für GARANT ZeroClamp Nullpunkt-Spannsystem (Stichmaß200mm) serienmäßig, bzw. über Aufspann-/Rasterplatten oder Spannpratzen möglich.**
- **Lineal auf der Basisschieneoberfläche ermöglicht schnell wiederholbares Positionieren der Spannaufsätze in der Verzahnung der Spannschiene.**
- **Variable Stichmaße über Kreuzverbinder möglich.**
- **Konventionelles und Gripp-Spannen möglich.**
- **Spannbereich individuell verlängerbar.**
- **Einfaches Spannen über Drehmomentschlüssel.**

**Verwendung:**

- **5-Seitenbearbeitung auf Mehrachs-Bearbeitungszentren.**
- **Als wirtschaftliche Lösung im Einsatz mit dem Nullpunkt-Spannsystem GARANT ZeroClamp, auf Palettier- bzw. Automatisierungssystemen oder direkt am Maschinentisch bzw. Spanntürmen.**

**Sonderzubehör:**

Spannbackenvarianten, Magnetleiste, Werkstückanschlag siehe Nr.360112 bis 360129.  
Drehmomentschlüssel Nr.656050 Gr.60, Spannbolzen Nr.360025 Gr.18M16, Spannpratze Nr. 360127.

**Technische Beschreibung**

|               |              |
|---------------|--------------|
| Breite B      | 120 mm       |
| Schienenlänge | 300 mm       |
| Höhe H        | 60 mm        |
| Länge L       | 300 mm       |
| Produktart    | Spannschiene |

## Zubehör

|  |                  |
|--|------------------|
| ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 18M16                   | 360025 18M16     |
| Spannpratzen-Set6-teilig   | 360127           |
| Basisbacke Typ F   | 360119 F         |
| Festbacke Backenbreite 120 mm                                      | 360116 120       |
| Grippeinsatz Typ GRIPP-3,8   | 360118 GRIPP-3,8 |
| Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre maximales Drehmoment 60 N·m | 656050 60        |
| Aufsatzbacke Alu Backenbreite 120 mm                               | 360122 120       |
| HM-beschichtete Vorsatzbacke Backenbreite 120 mm                   | 360124 120       |
| Basisbacke Typ P   | 360119 P         |
| Niederzugbacke Backenbreite 120 mm                                 | 360114 120       |
| Parallelspannbacke Backenbreite 120 mm                             | 360115 120       |
| Grippeinsatz Typ GLATT-HM  | 360118 GLATT-HM  |
| Aufsatzbacke Material STAHL  | 360162 STAHL     |