



Schnabel-Innenmessschraube, Messbereich: 50-75mm



Bestelldaten

Bestellnummer	426800 50-75
GTIN	4045197204141
Artikelklasse	42B

Beschreibung

Ausführung:

Ganz gehärtete, geschliffene und geläppte Spindel. Abgesetzte und gerundete Messschnäbel mit Hartmetall bestückt. Gleichbleibender Messdruck durch Gefühlsratsche. Messtrommel mit sauber gravierten und schwarz ausgelegten Teilstrichen und Zahlen. Messschraube verchromt. Mit Justierschraube und Feststellschraube.

Lieferumfang:

Inklusive Einstellring zur Justierung.

Technische Beschreibung

Messbereich	50 - 75 mm
Messtrommel-Ø	18 mm
Ablesung	0,01 mm
Fehlergrenze	14 µm
Norm	Werksnorm
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	B4
Kalibrierung	L7
Produktart	Schnabel-Innenmessschraube

Dienstleistungen

KalibrierungEinstellring maximaler Ø 100 mm	028400 100
DAkKS-KalibrierungEinstellring maximaler Ø 200 mm	028470 200
KalibrierungSchnabel-Innenmessschraube maximaler Messbereich 75 mm	022360 75

Zubehör

EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 70 mm	484030 70
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 60 mm	484030 60
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 75 mm	484030 75