



Schnabel-Innenmessschraube, Messbereich: 75-100mm



Bestelldaten

Bestellnummer	426800 75-100
GTIN	4045197204158
Artikelklasse	42B

Beschreibung

Ausführung:

Ganz gehärtete, geschliffene und geläppte Spindel. Abgesetzte und gerundete Messschnäbel mit Hartmetall bestückt. Gleichbleibender Messdruck durch Gefühlsratsche. Messtrommel mit sauber gravierten und schwarz ausgelegten Teilstrichen und Zahlen. Messschraube verchromt. Mit Justierschraube und Feststellschraube.

Lieferumfang:

Inklusive Einstellring zur Justierung.

Technische Beschreibung

Messtrommel-Ø	18 mm
Messbereich	75 - 100 mm
Ablesung	0,01 mm
Fehlergrenze	16 µm
Norm	Werksnorm
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	B4
Kalibrierung	L7
Produktart	Schnabel-Innenmessschraube

Dienstleistungen

DAkKS-KalibrierungEinstellring maximaler Ø 200 mm	028470 200
KalibrierungEinstellring maximaler Ø 100 mm	028400 100
KalibrierungSchnabel-Innenmessschraube maximaler Messbereich 100 mm	022360 100

Zubehör

EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 80 mm	484030 80
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 90 mm	484030 90
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 100 mm	484030 100