



Einbaumessschraube, Messbereich (Messweg): 0-6,5mm



Bestelldaten

Bestellnummer	426250 0-6,5
GTIN	4045197204073
Artikelklasse	42B

Beschreibung

Ausführung:

Ganz gehärtete Spindel und blendfrei verchromte Messtrommel. **Drehende Spindel**, ohne Hartmetall-Anlagefläche, ohne Ratsche, **extra kurze Ausführung, ballige Anlage**.

Verwendung:

Für den Einbau in Maschinen, Apparate, Vorrichtungen, Messeinrichtungen usw. als verstellbarer Messtischanschlag.

Technische Beschreibung

Radius Auflagefläche	2,5 mm
Spindel-Ø	3,5 mm
Messbereich (Messweg)	0 - 6,5 mm
Aufnahmeschaft-Ø	6 mm
Gesamtlänge	37 mm
Länge Aufnahmeschaft	6 mm
Messtrommel-Ø	9 mm
Ablesung	0,01 mm
Fehlergrenze	0,002 mm
Norm	Werksnorm
Messtrommel-Teilung	1/50 mm

Messtechnik	analog
Kalibrierung	B3
Produktart	Einbaumessschraube

Dienstleistungen

KalibrierungEinbaumessschraube maximaler Messbereich 25 mm	022280 25
DAkS-KalibrierungEinbaumessschraube maximaler Messbereich 50 mm	022290 50