



## Einbaumessschraube, Messbereich (Messweg): 0-13mm



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 426250 0-13   |
| GTIN          | 4045197204080 |
| Artikelklasse | 42B           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Ganz gehärtete Spindel und blendfrei verchromte Messtrommel. **Drehende Spindel**, ohne Hartmetall-Anlagefläche, ohne Ratsche, **kurze Ausführung**.

#### Verwendung:

Für den Einbau in Maschinen, Apparate, Vorrichtungen, Messeinrichtungen usw. als verstellbarer Messtischanschlag.

### Technische Beschreibung

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Gesamtlänge           | 58,5 mm   |
| Messbereich (Messweg) | 0 - 13 mm |
| Spindel-Ø             | 5 mm      |
| Länge Aufnahmeschaft  | 9,5 mm    |
| Messtrommel-Ø         | 13 mm     |
| Aufnahmeschaft-Ø      | 9,5 mm    |
| Ablesung              | 0,01 mm   |
| Fehlergrenze          | 0,002 mm  |
| Norm                  | Werksnorm |
| Messtrommel-Teilung   | 1/50 mm   |
| Messtechnik           | analog    |

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Kalibrierung | B3                 |
| Produktart   | Einbaumessschraube |

### Dienstleistungen

|   |           |
|---|-----------|
| KalibrierungEinbaumessschraube maximaler Messbereich<br>25 mm       | 022280 25 |
| DAkkS-KalibrierungEinbaumessschraube maximaler<br>Messbereich 50 mm | 022290 50 |