

Mitutoyo**Schnabel-Innenmessschraube, Messbereich: 25-50mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	426805 25-50
GTIN	4946368019888
Artikelklasse	44A

Beschreibung**Ausführung:**

Ganz gehärtete, geschliffene und geläppte Spindel. Abgesetzte und gerundete Messschnäbel mit Hartmetall bestückt. Gleichbleibender Messdruck durch Gefühlsratsche. Messtrommel mit sauber gravierten und schwarz ausgelegten Teilstrichen und Zahlen. Messschraube verchromt. Mit Justierschraube und Feststellschraube.

Sonderzubehör:

Einstellringe Nr. 484030.

Technische Beschreibung

Messbereich	25 - 50 mm
Messtrommel-Ø	18 mm
Ablesung	0,01 mm
Fehlergrenze	6 µm
Norm	Werksnorm
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	B4
Produktart	Schnabel-Innenmessschraube

Dienstleistungen

Kalibrierung Schnabel-Innenmessschraube maximaler
Messbereich 50 mm

022360 50

Zubehör

Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 32 mm

484030 32

Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 46 mm

484030 46

Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 30 mm

484030 30

Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 38 mm

484030 38

Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 44 mm

484030 44

Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 42 mm

484030 42

Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 26 mm

484030 26

Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 35 mm

484030 35

Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 40 mm

484030 40

Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 36 mm

484030 36

Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 45 mm

484030 45

Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 34 mm

484030 34

Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 28 mm

484030 28

Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 25 mm

484030 25

Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 50 mm

484030 50