



Elektro-Winkelschleifer mit Wiederanlaufsperr, für 125 mm Scheiben Ø, M14-Schleifspindelgewinde, im Karton, Typ: AGV13-125X



Bestelldaten

Bestellnummer	077131 AGV13-125X
GTIN	4002395140794
Artikelklasse	03M

Beschreibung

Ausführung:

MILWAUKEE– Kompakt-Winkelschleifer Ø 125 mm. Kompakte, kraftvolle Winkelschleifer mit großer Trenntiefe durch flachen Metallgetriebekopf.

- **Netzkabel 4 m.**
- **Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel.**
- **Schutzhauben-Schnellverstellung.**
- **Wiederanlaufsperr.**

Winkelschleifer 1250 W / 125 mm, **kurze Bauform**, mit Softstart, Überlastschutz, **Anti-Kick-Back-Funktion** und

großflächigem **Totmann-Schalter**. Werkzeugloser Scheibenwechsel, durch integriertes **FIXTEC**-Schnellwechselsystem. Anti-Vibrationshandgriff (AVS).

Lieferumfang:

Handgriff, Schutzhaube, Spannmutter.

Hinweis:

Alle Kompakt-Winkelschleifer mit arretierbarem Schalter sind ohne Totmann-Funktion.

Technische Beschreibung

Besonderheit	M14, FIXTEC
maximaler Scheiben-Ø	125 mm
maximale Trenntiefe	33 mm
Totmannschaltung	ja

Wiederanlaufsperr	ja
Leistungsaufnahme	1250 W
Kickbackstop	ja
Herstellerbezeichnung	AGV13-125XSPDE/Totmannschalter
maximale Vibration nach EN	7,8 m/s ²
Gewicht	2,3 kg
Energieversorgung	Netzbetrieben
maximale Drehzahl	12000 min ⁻¹
Produktart	Winkelschleifer

Zubehör

Spannmutter M14 Typ NUT	073930 NUT
Spannmutter M14 Typ FIXTEC	073930 FIXTEC