



Senkrechtspanner mit waagrechtem Fuß, Typ: 6



Bestelldaten

Bestellnummer	376500 6
GTIN	4020772007799
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:

Mit waagrechtem Fuß zum Befestigen auf Montageplatten usw.

- **Kompakte Bauweise durch neuen Handgriff.**
- **Ergonomischer Handgriff aus 2 Komponenten mit hohem Bedienkomfort durch vergrößerte Handauflage.**
- **Verliersicherung für Andrückschraube.**
- **Fingerschutz durch Sicherheitsspannstück ohne Eingriffmöglichkeit.**

Verwendung:

Zum schnellen Spannen und Öffnen beim Fertigen von Serienteilen oder zum Einbau in Sonderspannvorrichtungen. Geeignet zum Spannen beim Bohren, Reiben, Schleifen, Biegen, Schweißen, Montieren usw.

Technische Beschreibung

Haltekraft P2	5500 N
Bohrungs-Ø d	13 mm
Lochabstand e	50,5 mm

Haltekraft P1	3400 N
Andrückschraube	M12×110 mm
ganze Höhe	333 mm
ganze Länge	231 mm
Lochabstand f	67,5-72,5 mm
Typ	6800J
Spannhöhe H	81 mm
Produktart	Senkrechtspanner