



Spannschrauben-Satz, T-Nuten-Nennmaß / Gewinde: 10/M10mm



Bestelldaten

Bestellnummer	375400 10/M10
GTIN	4020772082987
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:

Alle Teile vergütet. Festigkeit 8.8 bzw. 10.
Aufbewahrt in einem soliden Holzkasten mit Klappdeckel.

Lieferumfang:

T-Nutenschrauben Nr. 375300 DIN 787: 4 St./63 mm;
4 St./100 mm;
2 St./40 mm
Stiftschrauben Nr. 375380 DIN 6379: 4 St./50 mm;
4 St./80 mm;
4 St./200 mm
hohe Muttern Nr. 375385 DIN 6330 B: 4 St.
Verlängerungsmuttern Nr. 375395: 4 St.
Unterlegscheiben Nr. 375340 DIN 6340: 4 St.
Kugelscheiben und -pfannen Nr. 375350; 375360 DIN 6319 C + G: 4 St.

Technische Beschreibung

Holzkasten Höhe	32 mm
T-Nuten-Nennmaß	10 mm

Holzkasten Breite	188 mm
Gewinde	M10
Holzkasten Länge	254 mm
Typ	6520
Produktart	Spannschraube