


**Parallel-Anschläge-Paar, T-Nuten-Nennmaß: 8mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	375500 8
GTIN	4020772074265
Artikelklasse	35A

Beschreibung**Ausführung:**

Mit Minus-Toleranz h7 auf Maschinen-Nuten mit Toleranz H8 abgestimmt. Höhenmaß nach Toleranz IT5.

Verwendung:

- **Als Anschläge in Maschinennuten.**
- **Als Parallel-Unterlagen in Spannvorrichtungen. Weitere Parallel-Unterlagen siehe Nr. 366400 – 366750.**

Werkstoff:

Stahl gehärtet.

Technische Beschreibung

Höhe	25 mm
T-Nuten-Nennmaß	8 mm
Länge	100 mm
Höhen-Toleranz paarweise IT5	0,009 mm
Breite-Toleranz h7	-0,015 mm
Typ	6350
Produktart	Parallel-Unterlagen

