



## Senkrechtspanner mit waagrechtem Fuß, Typ: 0



### Bestelldaten

Bestellnummer	376500 0
GTIN	4020772007737
Artikelklasse	35A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Mit waagrechtem Fuß zum Befestigen auf Montageplatten usw.

- **Kompakte Bauweise durch neuen Handgriff.**
- **Ergonomischer Handgriff aus 2 Komponenten mit hohem Bedienkomfort durch vergrößerte Handauflage.**
- **Verliersicherung für Andrückschraube.**
- **Fingerschutz durch Sicherheitsspannstück ohne Eingriffmöglichkeit.**

#### Verwendung:

**Zum schnellen Spannen und Öffnen beim Fertigen von Serienteilen** oder zum Einbau in Sonderspannvorrichtungen. Geeignet zum Spannen beim Bohren, Reiben, Schleifen, Biegen, Schweißen, Montieren usw.

### Technische Beschreibung

Haltekraft P2	700 N
Bohrungs-Ø d	4,5 mm
Andrückschraube	M4x25 mm

ganze Länge	49 mm
Lochabstand e	8,5-13,5 mm
ganze Höhe	81 mm
Lochabstand f	23 mm
Haltekraft P1	500 N
Typ	6800J
Spannhöhe H	18 mm
Produktart	Senkrechtspanner