



## TWINNUT Mutter, Gewinde: M10



### Bestelldaten

Bestellnummer	375391 M10
GTIN	4020772381790
Artikelklasse	35A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Teilbare Schraubenmutter für Schnellmontage-Anwendung. Haltevermögen wie Standardmutter mit Festigkeit 10.

Mutter **ohne** Bund.

#### Vorteil:

Schnelle Überwindung von langen, korrodierten, bis 20° verbogene, oder beschädigte Gewindestangen.

Gesamthöhe: 10 mm

### Technische Beschreibung

Gesamthöhe	10 mm
Gewinde	M10
Typ	6333S
Norm	
Ausführung	
Material	

Festigkeitsklasse

---

Produktart

---