

**TWINNUT Mutter, Gewinde: M12****Bestelldaten**

Bestellnummer	375391 M12
GTIN	4020772381806
Artikelklasse	35A

**Beschreibung****Ausführung:**

Teilbare Schraubenmutter für Schnellmontage-Anwendung. Haltevermögen wie Standardmutter mit Festigkeit 10.

Mutter **ohne** Bund.

**Vorteil:**

Schnelle Überwindung von langen, korrodierten, bis 20° verbogene, oder beschädigte Gewindestangen.

Gesamthöhe: 12 mm

**Technische Beschreibung**

Gesamthöhe	12 mm
Gewinde	M12
Typ	6333S
Norm	
Ausführung	
Material	

Festigkeitsklasse

---

Produktart

---