



## Spannschrauben-Satz, T-Nuten-Nennmaß / Gewinde: 14/M12mm



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 375400 14/M12 |
| GTIN          | 4020772083007 |
| Artikelklasse | 35A           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Alle Teile vergütet. Festigkeit 8.8 bzw. 10.  
Aufbewahrt in einem soliden Holzkasten mit Klappdeckel.

#### Lieferumfang:

T-Nutenschrauben Nr. 375300 DIN 787: 4 St./80 mm;  
2 St./50 mm  
Stiftschrauben Nr. 375380 DIN 6379: 4 St./63 mm;  
4 St./100 mm;  
4 St./125 mm;  
4 St./200 mm  
Nutensteine Nr. 375315 DIN 508: 4 St.  
hohe Muttern Nr. 375385 DIN 6330 B: 4 St.  
Verlängerungsmuttern Nr. 375395: 4 St.  
Unterlegscheiben Nr. 375340 DIN 6340: 4 St.  
Kugelscheiben und -pfannen Nr. 375350; 375360 DIN 6319 C + G: 4 St.

### Technische Beschreibung

|                  |        |
|------------------|--------|
| Holzkasten Länge | 278 mm |
|------------------|--------|

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Holzkasten Breite | 234 mm        |
| T-Nuten-Nennmaß   | 14 mm         |
| Gewinde           | M12           |
| Holzkasten Höhe   | 36 mm         |
| Typ               | 6520          |
| Produktart        | Spannschraube |