



Senkrechtspanner mit waagrechttem Fuß, Typ: 2



Bestelldaten

Bestellnummer	376500 2
GTIN	4020772007751
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:

Mit waagrechttem Fuß zum Befestigen auf Montageplatten usw.

- **Kompakte Bauweise durch neuen Handgriff.**
- **Ergonomischer Handgriff aus 2 Komponenten mit hohem Bedienkomfort durch vergrößerte Handauflage.**
- **Verliersicherung für Andrückschraube.**
- **Fingerschutz durch Sicherheitsspannstück ohne Eingriffmöglichkeit.**

Verwendung:

Zum schnellen Spannen und Öffnen beim Fertigen von Serienteilen oder zum Einbau in Sonderspannvorrichtungen. Geeignet zum Spannen beim Bohren, Reiben, Schleifen, Biegen, Schweißen, Montieren usw.

Technische Beschreibung

ganze Höhe	139,5 mm
Haltekraft P1	800 N
ganze Länge	78 mm

Lochabstand f	23-31 mm
Lochabstand e	20 mm
Bohrungs-Ø d	5,5 mm
Andrückschraube	M6×35 mm
Haltekraft P2	1200 N
Typ	6800J
Spannhöhe H	23 mm
Produktart	Senkrechtspanner