

**Parallel-Anschläge-Paar, T-Nuten-Nennmaß: 16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	375500 16
GTIN	4020772074302
Artikelklasse	35A

Beschreibung**Ausführung:**

Mit Minus-Toleranz h7 auf Maschinen-Nuten mit Toleranz H8 abgestimmt. Höhenmaß nach Toleranz IT5.

Verwendung:

- **Als Anschläge in Maschinennuten.**
- **Als Parallel-Unterlagen in Spannvorrichtungen. Weitere Parallel-Unterlagen siehe Nr. 366400 – 366750.**

Werkstoff:

Stahl gehärtet.

Technische Beschreibung

Höhen-Toleranz paarweise IT5	0,011 mm
T-Nuten-Nennmaß	16 mm
Breite-Toleranz h7	-0,018 mm
Höhe	50 mm
Länge	160 mm
Typ	6350
Produktart	Parallel-Unterlagen

