



Senkrechtspanner mit waagrechtem Fuß, Typ: 3



Bestelldaten

Bestellnummer	376500 3
GTIN	4020772007768
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:

Mit waagrechtem Fuß zum Befestigen auf Montageplatten usw.

- **Kompakte Bauweise durch neuen Handgriff.**
- **Ergonomischer Handgriff aus 2 Komponenten mit hohem Bedienkomfort durch vergrößerte Handauflage.**
- **Verliersicherung für Andrückschraube.**
- **Fingerschutz durch Sicherheitsspannstück ohne Eingriffmöglichkeit.**

Verwendung:

Zum schnellen Spannen und Öffnen beim Fertigen von Serienteilen oder zum Einbau in Sonderspannvorrichtungen. Geeignet zum Spannen beim Bohren, Reiben, Schleifen, Biegen, Schweißen, Montieren usw.

Technische Beschreibung

Lochabstand f	32,5 mm
Haltekraft P1	1200 N
Lochabstand e	20 mm

ganze Länge	112 mm
ganze Höhe	186 mm
Bohrungs-Ø d	7,5 mm
Andrückschraube	M8×45 mm
Haltekraft P2	2500 N
Typ	6800J
Spannhöhe H	33 mm
Produktart	Senkrechtspanner