



Senkrechtspanner mit waagrechtem Fuß, Typ: 4



Bestelldaten

Bestellnummer	376500 4
GTIN	4020772007775
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:

Mit waagrechtem Fuß zum Befestigen auf Montageplatten usw.

- **Kompakte Bauweise durch neuen Handgriff.**
- **Ergonomischer Handgriff aus 2 Komponenten mit hohem Bedienkomfort durch vergrößerte Handauflage.**
- **Verliersicherung für Andrückschraube.**
- **Fingerschutz durch Sicherheitsspannstück ohne Eingriffmöglichkeit.**

Verwendung:

Zum schnellen Spannen und Öffnen beim Fertigen von Serienteilen oder zum Einbau in Sonderspannvorrichtungen. Geeignet zum Spannen beim Bohren, Reiben, Schleifen, Biegen, Schweißen, Montieren usw.

Technische Beschreibung

ganze Höhe	221 mm
Bohrungs-Ø d	8,6 mm
Andrückschraube	M8x65 mm

Lochabstand f	43-46,5 mm
Haltekraft P2	3000 N
Haltekraft P1	1700 N
Lochabstand e	32 mm
ganze Länge	141 mm
Typ	6800J
Spannhöhe H	42,5 mm
Produktart	Senkrechtspanner