



Spannwerkzeug-Sortiment, T-Nuten-Nennmaß / Gewinde: 12/M12mm



Bestelldaten

Bestellnummer	375405 12/M12
GTIN	4020772083595
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:

Bestehend aus verschiedenen Spann-Elementen, die zum schnellen Aufspannen von Werkzeugen, Vorrichtungen oder Werkstücken auf T-Nutentischen benötigt werden. Alle Teile sind aus Vergütungsstahl und können einzeln nachbestellt werden.

Lieferumfang:

Ringmaulschlüssel, Schraubenpaste, Holzkasten

Lieferumfang:

T-Nutenschrauben Nr. 375300 DIN 787: 4 St./ 80 mm;

4 St./ 125 mm;

2 St./ 50 mm

Stiftschrauben Nr. 375380 DIN 6379: 4 St./ 100 mm

Spanneisen Nr. 372000 DIN 6314 Z: 4 St./ 14×100

hohe Muttern Nr. 375385 DIN 6330 B: 6 St.

Verlängerungsmuttern Nr. 375395: 4 St.

Universal-Spannunterlagen Nr. 372200: 4 St./ Gr. 2;

4 St./ Gr. 3

Kegelpfanne Form G Nr. 375360 DIN 6319 G: 6 St.

Tiefspannbacken Nr. 375110: 4 St./ Gr. 12

Federnder Spanneisenhalter Nr. 370850: 4 St./ Gr. 12

T-Nutenräumer Nr. 375512

Technische Beschreibung

T-Nuten-Nennmaß	12 mm
Spannhöhe 4fach Aufspannung	2 - 160 mm
Holzkasten Höhe	50 mm
Holzkasten Breite	330 mm
Spannhöhe 2fach Aufspannung	2 - 270 mm
Gewinde	M12
Holzkasten Länge	460 mm
Typ	6530
Produktart	Spannelement