



Senkrechtspanner mit waagrechtem Fuß, Typ: 5



Bestelldaten

Bestellnummer	376500 5
GTIN	4020772007782
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:

Mit waagrechtem Fuß zum Befestigen auf Montageplatten usw.

- **Kompakte Bauweise durch neuen Handgriff.**
- **Ergonomischer Handgriff aus 2 Komponenten mit hohem Bedienkomfort durch vergrößerte Handauflage.**
- **Verliersicherung für Andrückschraube.**
- **Fingerschutz durch Sicherheitsspannstück ohne Eingriffmöglichkeit.**

Verwendung:

Zum schnellen Spannen und Öffnen beim Fertigen von Serienteilen oder zum Einbau in Sonderspannvorrichtungen. Geeignet zum Spannen beim Bohren, Reiben, Schleifen, Biegen, Schweißen, Montieren usw.

Technische Beschreibung

ganze Höhe	281 mm
ganze Länge	195 mm
Bohrungs-Ø d	8,5 mm

Haltekraft P2	5000 N
Haltekraft P1	3000 N
Andrückschraube	M12×80 mm
Lochabstand e	45 mm
Lochabstand f	45-50 mm
Typ	6800J
Spannhöhe H	55,8 mm
Produktart	Senkrechtspanner