



## XT-Innenmessschrauben-Satz, Messbereich: 6-10mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	428550 6-10
GTIN	5051102212100
Artikelklasse	46B

### Beschreibung

#### Ausführung:

3-Punkt **XT-Innenmessschrauben**. Messspindel gehärtet und geschliffen. Messtrommel mit tiefschwarzer Skalierung, alle Ableseile matt verchromt. Gefühlsratsche für gleichmäßige Messkraft. Alle Geräte mit Serien-Nr. und Prüfprotokoll versehen. „Micro“ - Ausführung mit verbesserter Auflösung von 2 µm.

#### Verwendung:

Grundloch- und Durchgangsbohrungen, Zentrierränder.

#### Lieferumfang:

Innenmessschrauben Nr. 428500, Einstellringe mit UKAS-Prüfprotokoll.

#### Sonderzubehör:

Einstellringe Nr. 484030, Verlängerung Nr. 428510.

#### Ersatzteil:

Messköpfe Nr. 428605.

### Technische Beschreibung

Einstellring-Ø	8 mm
Anzahl Einstellringe	1
Messbereich	6 - 10 mm

Anzahl Messschrauben	2
Norm	DIN 863
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	S6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

## Dienstleistungen

KalibrierungInnenmessschrauben-Satz Messbereich 6-10 mm	020550 6-10
---	-------------

## Zubehör

XT-Innenmessschraube Messbereich 8-10 mm	428500 8-10
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 7 mm	484030 7
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 9 mm	484030 9
Ersatzmesskopf XT Messbereich 8-10 mm	428605 8-10
Verlängerung für Innenmessschrauben Typ 1/63	428510 1/63
Ersatzmesskopf XT Messbereich 6-8 mm	428605 6-8
XT-Innenmessschraube Messbereich 6-8 mm	428500 6-8
Messbacken-Satz3-teilig Messbereich 6-8 mm	428745 6-8
Rückholfeder-Satz3-teilig Messbereich 6-8 mm	428746 6-8
Messbacken-Satz3-teilig Messbereich 8-10 mm	428745 8-10
Rückholfeder-Satz3-teilig Messbereich 8-10 mm	428746 8-10