

Garant
Kurzbohrer HSS-E FS, unbeschichtet, Ø DC h8: 6,7mm


Bestelldaten

Bestellnummer	113020 6,7
GTIN	4045197002457
Artikelklasse	11B

Beschreibung

Ausführung:

Besonders **robust und stabil** durch **verstärkte Kerndicke**.

Profilgeschliffen, mit hoher Rundlaufgenauigkeit.

Nuten blank, Fasen nitriert.

Mit Ausspitzung Form C bis 3,9 mm, Form S (spezial) ab 4 mm.

Vorteil:

Ideal für Bohrarbeiten mit geringer Bohrtiefe (ca. 2 – 4×D) auf NC-Maschinen und Automaten.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$.

Technische Beschreibung

Vorschub f in Stahl < 750 N/mm ²	0,07 mm/U
Nenn-Ø D _c	6,7 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Spannutenlänge L _c	31 mm
Toleranz Nenn-Ø	h8
Schaft-Ø D _s	6,7 mm
Gesamtlänge L	70 mm
Norm	DIN 1897
empfohlene maximale Bohrtiefe L ₂	21 mm

Spitzenwinkel	135 Grad
Schaft	Zylinderschaft
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS E
Typ	FS
Spiralwinkel	38 Grad
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	70 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	45 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	40 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	30 m/min	P
GG(G)	geeignet	25 m/min	K
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		