



## XT-Innenmessschraube, Messbereich: 10-12,5mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	428500 10-12,5
GTIN	5051102212179
Artikelklasse	46B

### Beschreibung

#### Ausführung:

3-Punkt **XT-Innenmessschrauben**. Messspindel gehärtet und geschliffen. Messtrommel mit tiefschwarzer Skalierung, alle Ablese Teile matt verchromt. Gefühlsratsche für gleichmäßige Messkraft. Alle Geräte mit Serien-Nr. und Prüfprotokoll versehen. „Micro“ - Ausführung mit verbesserter Auflösung von 2 µm.

#### Verwendung:

Grundloch- und Durchgangsbohrungen, Zentrierränder.

#### Sonderzubehör:

Einstellringe Nr. 484030, Verlängerung Nr. 428510.

#### Ersatzteil:

Messköpfe Nr. 428605.

### Technische Beschreibung

Standardmesstiefe	58 mm
Messbereich	10 - 12,5 mm
Maß a	1,9 mm

Messtiefe mit Verlängerung	134 mm
Fehlergrenze	0,004 mm
Ablesung	0,002 mm
Norm	DIN 863
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	B6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

## Dienstleistungen

Kalibrierung3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 20 mm	022500 20
DAkkS-Kalibrierung3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 200 mm	022510 200

## Zubehör

EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 11 mm	484030 11
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 12 mm	484030 12
Ersatzmesskopf XT Messbereich 10-12,5 mm	428605 10-12,5
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 10 mm	484030 10
Verlängerung für Innenmessschrauben Typ 2/76	428510 2/76
Messbacken-Satz3-teilig Messbereich 10-12,5 mm	428745 10-12,5
Rückholfeder-Satz3-teilig Messbereich 10-12,5 mm	428746 10-12,5