



## XT-Innenmessschraube, Messbereich: 12,5-16mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	428500 12,5-16
GTIN	5051102212209
Artikelklasse	46B

### Beschreibung

#### Ausführung:

3-Punkt **XT-Innenmessschrauben**. Messspindel gehärtet und geschliffen. Messtrommel mit tiefschwarzer Skalierung, alle Ablese- und Einstellteile matt verchromt. Gefühlsratsche für gleichmäßige Messkraft. Alle Geräte mit Serien-Nr. und Prüfprotokoll versehen. Für Grundlochmessung ab Gr. 12,5 – 16. Innenmessschrauben für höchste Präzision. Fixe Messbacken aus HM, ab Gr. 12,5 mit HM-Einsätzen.

„Micro“ - Ausführung mit verbesserter Auflösung von 2 µm.

#### Verwendung:

Grundloch- und Durchgangsbohrungen, Zentrierränder.

#### Sonderzubehör:

Einstellringe Nr. 484030, Verlängerung Nr. 428510.

#### Ersatzteil:

Messköpfe Nr. 428605.

### Technische Beschreibung

Messbereich	12,5 - 16 mm
Messtiefe mit Verlängerung	162 mm

Standardmesstiefe	62 mm
Maß a	0,5 mm
Fehlergrenze	0,004 mm
Ablesung	0,002 mm
Norm	DIN 863
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	B6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

## Dienstleistungen

DAkS-Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 200 mm	022510 200
Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 20 mm	022500 20

## Zubehör

Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 15 mm	484030 15
Verlängerung für Innenmessschrauben Typ 3/100	428510 3/100
Ersatzmesskopf XT Messbereich 12,5-16 mm	428605 12,5-16
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 16 mm	484030 16
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 14 mm	484030 14
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 12 mm	484030 12
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 13 mm	484030 13
Messbacken-Satz 3-teilig Messbereich 12,5-16 mm	428745 12,5-16
Rückholfeder-Satz 3-teilig Messbereich 12,5-16 mm	428746 12,5-16