



Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: PV720



Bestelldaten

Bestellnummer	250210 PV720
GTIN	4960664723591
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Spanbrecher	PG
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	110 - 490 m/min
Schnitttiefe a_p	1 - 3,5 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	PV720
Eckenradius	0,4 mm
Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,15 - 0,35 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	Cermet
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120404

Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen