



Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: PV720



Bestelldaten

Bestellnummer	250212 PV720
GTIN	4960664723607
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	P
Sorte	PV720
Vorschub f	0,15 - 0,35 mm/U
Spanbrecher	PG
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	110 - 490 m/min
Schnittbedingung	kontinuierlich
Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe a_p	1 - 3,5 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	Cermet
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120408

Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen